


※デザインによっては一部修正をお願いする場合がございますので
あらかじめご了承下さい。

※文字サイズは 4pt 以上でデザイン作成してください。

※容器底からの印刷位置をお書き添えください。

※ブラマークは 6mm 角以上で作成してください。



※印刷始まりと終わりを 5mm 以上開けてください。

LV-100A/L 印刷範囲	
<p>■ シルク可能範囲</p> <p>底から 25 mm あげ</p> <p>天地 95 mm</p>	<p>□ HOT 印刷可能範囲</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> デザイン確認後</p>
<p>上記印刷範囲は参考値です。デザイン等により変動する場合がございます。</p>	

LV-100 A/L 印刷範囲

上記印刷範囲は参考値です。デザイン等により変動する場合がございます。