



※アウトラインのかかったデータとかがかっていないデータの両方をご用意ください。

※デザインによっては一部修正をお願いする場合がございますのであらかじめご了承下さい。

※文字サイズは 4pt 以上でデザイン作成してください。

※容器底からの印刷位置をお書き添えください。

※プラマークは 6mm 角以上で作成してください。



## TFO-200 A/L PET 印刷範囲

TFO-200 A/L PET 印刷範囲	
<p>■ シルク可能範囲</p> <p>底から 18 mm あげ</p> <p>天地 119 mm</p> <p>上部左右 10 mm</p> <p>下部左右 30 mm</p>	<p>□ HOT 印刷可能範囲</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> デザイン確認後</p>

上記印刷範囲は参考値です。デザイン等により変動する場合がございます。

上記印刷範囲は参考値です。デザイン等により変動する場合がございます。